

Thomson Conecto 300

Téléphone sans fil avec téléphone médaillon d'urgence



Le téléphone sans fil est doté de larges touches espacées, de numéros bien visibles et d'un écran rétroéclairé avec 8 niveaux de contraste.

Points fort : 2 touches SOS, une sur le combiné, une sur le médaillon Amplification de la voix de l'appelant jusqu'à +40 dB 9 contacts de numérotation rapide Des fonctions de sécurité avancées

Contenu du pack

- Batterie
- Socle de rechargement
- Tour de cou
- Manuel d'utilisation
- Téléphone sans fil
- Médaillon/bracelet
- Adaptateur secteur

Coloris disponibles

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits

Téléphone seul : 99,00 €

En savoir plus

Sur le côté droit, la touche « menu/ok » permet d'accéder aux paramètres du téléphone. Sa discrétion permet d'éviter toute fausse manipulation. Sur le côté gauche, la touche volume et la touche « +)) » permet d'augmenter le volume pendant une conversation et ce jusqu'à +40dB. Pour plus de confort, le Conecto 300 dispose de cinq niveaux de réglages, du volume de la sonnerie. Autre facilité, il vous suffit de programmer un appel abrégé en attribuant aux touches de 1 à 9 les numéros de vos proches, un appui long sur une des touches suffira à composer automatiquement le numéro de votre proche. Ce combiné dispose d'une autonomie de 4 heures en mode conversation et de 168 heures (7 jours) en mode veille.

Le téléphone médaillon fourni dispose d'un gros bouton situé en son centre qui permet de décrocher les appels. En effet, vous pouvez recevoir tous les appels sur le médaillon. Lorsque vous décrochez l'appel en appuyant sur le bouton central le médaillon passe automatiquement en mode mains libres. Ce médaillon est résistant aux éclaboussures et aux poussières. Il peut être utilisé sous la douche, mais ne peut-être totalement immergé. Ce médaillon dispose d'une autonomie de 240 heures en mode veille (10 jours) et 6 heures en communication. Un voyant lumineux (rond rouge) clignote lorsque le médaillon est en charge, ce dernier s'arrête lorsque la batterie est pleine.

Les 2 appareils disposent d'une touche « Localisation du combiné », pratique si vous égariez le téléphone ou le médaillon. Il suffit d'appuyer sur la touche située sur la base pour faire sonner le combiné et d'appuyer sur la touche R/INT du combiné pour faire sonner le médaillon. La portée est de 300 mètres sans obstacle, 50 mètres avec obstacle.

Pour plus de sécurité, le médaillon et le téléphone filaire disposent chacun d'une touche SOS : au dos pour le téléphone filaire et le bouton central pour le médaillon. Lors d'une situation d'urgence une pression de 5 secondes sur le bouton central suffit à déclencher un appel d'urgence vers vos numéros préenregistrés, ou vers votre opératrice Bazile Telecom (jusqu'à 8 contacts d'urgence). Si le 1er numéro ne décroche pas au bout de 30 secondes ou ne presse pas le numéro « 5 » comme demandé par l'annonce vocale, le téléphone/médaillon appellera le 2ème numéro et ainsi de suite. Dès qu'un de vos proches décroche, le combiné ou le médaillon passe en mode mains libres.

Pour annuler un appel SOS, maintenez la touche du combiné enfoncée 2 secondes ou 5 secondes sur le médaillon.

Autre fonctionnalité appréciable: le décrochage automatique. Enregistrez jusqu'à 5 numéros de confiance pour lesquels le téléphone effectuera un décrochage automatique après 2 sonneries et ce sans appuyer aucune touche.

Enfin le mode surveillance, offre la possibilité à vos proches de veiller à votre bien-être en activant le mode surveillance. Cette fonction permet à partir d'un simple appel émis depuis un téléphone extérieur, d'établir automatiquement une communication avec votre médaillon, sans que vous n'ayez besoin de répondre à l'appel. Un code PIN préalablement enregistré sera demandé à votre proche pour rentrer en communication.

Bon à savoir : *4 piles rechargeables (incluses) sont à insérer dans la base, ce qui vous permet en cas de rupture de courant d'avoir un téléphone qui continue à fonctionner. Attention, ce dispositif ne fonctionne pas si vous êtes équipés d'un boîtier internet. Dans ce cas, il est impératif de disposer d'un autre moyen d'appel d'urgence comme un téléphone portable.

Les fonctionnalités

- Numérotation rapide
- Téléphone
- Médaillon avec fonction main libre et touche SOS
- Boutons SOS sur le téléphone mobile et le médaillon
- Compatible appareil auditif
- Annonce sonore de batterie faible pour le médaillon
- Décrochage automatique pour numéro de confiance
- Mode surveillance avec code secret
- Identifiant de l'appelant
- Réglage du volume, en conversation jusqu'à 40 dB
- Clavier retro-éclairé
- Fonctionnement assuré en cas de coupure courant grâce à des piles rechargeables (non fournies)
- Jusqu'à 5 combinés / médaillons compatibles sur la même base

L'essentiel

Marque	Thomson
Garantie constructeur	2 ans
Ecran	oui

Caractéristiques et fonctionnalités

Nombre d'entrées répertoire	150
Ecran contrasté	oui
Nombre de contrastes	8.0
Numérotation vocale	non
Entièrement vocalisé	non
Amplification conversation	oui
Amplification conversation maximum	+ 40 dB
Amplification de la sonnerie	non
Touche d'urgence	oui
Mémoires directes	non
Mémoires photos	non
Indicateur visuel d'appel	non
Répondeur	non
Format	Sans Fil
Couleur	Noir
Catégorie	Senior
Poids	1200
Autonomie en veille	168 heures
Autonomie en conversation	4 heures
Nombre de contacts d'urgence	8
IP	56
Autonomie	6 heures en conversation et 10 jours en veille
Fonction haut-parleur Senior	oui
Malvoyant	oui

Réseaux et connectivité

Compatible box	oui
Nombre de bases supplémentaires	4
Portée du téléphone sans fil en intérieur	50 mètres
Portée du téléphone sans fil en extérieur	300 mètres
Portée du médaillon	50 mètres

en intérieur

Portée du médaillon 300 mètres

en extérieur